



●各部の名称



●ご使用可能な電源器の形状



⚠️ ご注意

※ご使用前に必ずお読みになり、大切に保管してください。


- ・電源器を引っ掛けて使用しますので、ガラスや鏡等割れやすい場所への取り付けはおやめください。
- ・取り付け面にホコリ・汚れ・油気があると付きません。
- ・一度外れたものや、古くなった吸盤などは吸着力が落ちる場合があります。取り付け直す場合は、取り付け前に吸盤部分を5～6分お湯に浸し、乾かしてから再度取り付けてください。
- ・急激な荷重は避け、荷重制限を守り、静かに掛けてください。万一のために、時計・カメラ・美術工芸品などの貴重品や、壊れやすいものは掛けしないでください。
- ・ご使用場所によっては耐荷重が異なる場合があります。
- ・製品本来の使用目的以外でのご使用はおやめください。



●取り付け方法



壁をきれいな濡れ雑巾で拭き乾燥させます。




吸盤を壁に当て中心部を強く押し中の空気を抜きます。



増圧板を吸盤に近づせます。



図のようにフックを取り付けます。



三角ネジを図のように締めまげ。

●ご使用箇所

◎ 取り付けられる所	× 取り付けられない所
光沢のある平らな面	凸凹・ザラザラ・ツヤ消し・キズのある所
・プラスチック面・吸盤より大きなタイル ・ステンレス・金属塗装面	・土壁・しっくい ・真空の妨げになる所

○耐荷重：10kgまで ○材質：樹脂部品/ABS樹脂・吸盤/塩化ビニル