

## 電気衣類乾燥機 NH-D503 **NEW**

新コース搭載により除菌<sup>※1</sup>効果アップ。やさしく素早く仕上げる衣類乾燥機。

ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」

内部を高温にして除菌<sup>※1</sup>効果を高める「約75℃除菌<sup>※1</sup>」コース

運転中の気になる音を低減する「2層ステンレสดラム」



※1 〈「約75℃除菌」による生乾き衣類の除菌について〉[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日]2017年1月18日 [試験成績書発行番号]第16123058001-0101号[試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱温風による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)



## 詳細(スペック)

乾燥容量	5.0kg
消費電力 <sup>※1</sup>	1240W
コース	標準 約75℃除菌 <sup>※2</sup> ワイシャツ 厚物 ふとん・毛布(毛布3.0kg以下) シワ取り タイマー(20分・40分・60分)
乾燥方式	空冷除湿式
2層ステンレスドラム	○
ツイン2温風	○
フィルター目詰まり報知	○
ふんわりキープ	○
あと10分表示	○
点字表示	○
低騒音化設計	○
総外形寸法(幅×高さ×奥行)	634×680×499mm
本体質量	約24kg
ドア開閉方向	左開き(右開き変更可) <sup>※3</sup>

## 付属品

排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取り付け用ねじ(4本)

※1 消費電力は室温20℃でヒーター「強」の場合の数値です。

※2 <「約75℃除菌」による生乾き衣類の除菌について> [試験機関](一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日]2017年1月18日 [試験成績書発行番号]第16123058001-0101号 [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱温風による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)

※3 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください