

道具は
わかりやすいのが
一番！

Simple

続けるあなたに
うれしい
歩数計。

モチベーション
維持の機能は
絶対欲しい！

My Best 3

OMRON

お気に入りの
ウェアとの
相性は大切。



ウォーキングを、
もっと楽しく
続けよう。



All for Healthcare

オムロン 歩数計
HJ-325 / 326F

主な仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名 オムロン 歩数計 HJ-325-W(ホワイト)/HJ-325-PK(ピンク)/HJ-325-B(ブルー) ●電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個) ●電池寿命 約6カ月(1日14時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による ●外形寸法 縦約57×横約42×厚さ約13mm ●質量 約23g(電池含む) ●付属品 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個内蔵)、取扱説明書(品質保証書付き)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 質量	77×170×30mm (約55g)	396×176×87mm (約643g) 10台 / ケース	462×219×415mm (約4.42kg) 50台 / ケース



HJ-325-W(ホワイト)



HJ-325-PK(ピンク)



HJ-325-B(ブルー)

●販売名 オムロン 歩数計 HJ-326F-BK(ブラック)/HJ-326F-R(レッド) ●電源電圧 DC3V(リチウム電池CR2032×1個) ●電池寿命 約6カ月(1日14時間装着時)新品電池使用、当社試験条件による ●外形寸法 縦約57×横約42×厚さ約13mm ●質量 約23g(電池含む) ●付属品 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)、クイックガイド(品質保証書付き)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 質量	80×181×33mm (約73g)	341×185×83mm (約825g) 10台 / ケース	442×228×360mm (約5.23kg) 50台 / ケース



HJ-326F-BK(ブラック)



HJ-326F-R(レッド)

安全に関するご注意

△警告

- 減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師か専門家の指導を受けてください。自己判断は健康を害する原因になります。
- USB通信トレイは電波を使用したRFID機器のリーダー・ライターです。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部位をUSB通信トレイの通信エリアより22cm以内に近づけないでください。※使用する用途・場所によっては、医用電気機器に影響を与える恐れがあります。

- ◎安全にお使いいただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
- ◎本商品の故障、修理の際は、設定した値と記録した測定値はすべて消去されますので、ご了承ください。測定結果は紙などに記録しておくことをおすすめします。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月～金) 9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

TEL 通話料 0120-30-6606 FAX 通話料 0120-10-1625
無料 無料

発売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA251 ①XM①141

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2014. All Rights Reserved.

ポケットやバッグに入れるだけ。自分の最高歩数がひと目でわかるから、歩くことがうれしくなる。

Pocket in スタイリッシュな
ポケットインタイプ。

ポケットやバッグに入れるだけでOK。スタイリッシュさが魅力です。



Simple シンプル操作で、文字も大きめ。

ボタン1つにつき、機能も1つだから簡単に使えます。文字も大きめサイズで見やすいのががんばった記録をすぐに確認できます。




文字の高さ8mm (HJ-325のみ)

My Best 3 最高歩数を保存できるから、
もっとがんばれる。

過去の最高歩数記録から上位3位までの記録ができる、マイベスト3*機能を搭載。いままでの成果を、これからの励みに。もっと歩きたくなる気持ちが高まります。

*過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象となります。



1ボタン1表示のかんたん操作。
文字も大きく使いやすい、シンプル派。

HJ-325-W(ホワイト)/PK(ピンク)/B(ブルー)
オープン価格



W(ホワイト) (原寸大)



PK(ピンク)



B(ブルー)

EA791A-15A

- 歩数
- 時計
- マイベスト3*
- 7日間メモリ

*過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象となります。

測定記録をかんたん転送。
スマートフォンで管理できる、高性能派。

HJ-326F-R(レッド)/BK(ブラック)
オープン価格



R(レッド) (原寸大)



BK(ブラック)

健康サポートサービス
WellnessLINK

Androidで使える
おサイフケータイ
NFC対応機種

Win・Macで使える
USB通信トレイ(別売)
が必要です。

- 歩数
- 時計
- マイベスト3*1
- メモリ*2
- 歩行距離
- 消費カロリー
- 脂肪燃焼量
- しっかり歩数
- しっかり歩行時間
- 歩行時間*3
- エクササイズ歩数*3
- エクササイズ量*3

*1 本体での表示のみ。1万歩以上の歩数が対象となります。*2 最大42日分の測定結果を記録します。本体では1日前の記録のみ確認できます。*3 スマートフォンやパソコンで設定することにより、本体に表示させることができます。スマートフォンアプリでは歩数のみ確認できます。



健康サポートサービス「ウェルネスリンク」に、測定記録を転送。スマートフォンやパソコンで、歩いた記録をしっかりと管理できます。

スマートフォンで歩数をかんたんチェック

パソコンならさらにこんなデータもチェックできます。
■歩行距離 ■消費カロリー
■脂肪燃焼量...etc.

※スマートフォンの対応機種は下記ウェブサイトでご確認ください。
<http://wlm.jp/>

※データ通信にはUSB通信トレイ HHX-IT3(別売)が必要です。
※HHX-IT2は使用出来ません。

Androidスマートフォンや
USB通信トレイにかざすだけ



USB通信トレイ HHX-IT3 別売品

通信方式：NFC-F(ISO/IEC 18092 準拠)、RFID(ISO/IEC 15693 準拠)
電 源：DC5V(USBより供給)
本体質量：約65g(USBケーブル含む)
外形寸法：幅約95.0×高さ約13.0×奥行き約95.0mm
オープン価格

*「安全に関するご注意」は、裏表紙をご確認ください。

