

クリーンエリア用
使い捨て簡易マスク

ストレッチマスク


リニューアル
RENEWAL

リニューアルのポイント

内蔵フィルターを高性能化することで高い捕集性能を維持したまま
吸気抵抗を低減しました。(当社従来品比)

- ① 長時間作業時の負担を軽減
- ② すき間からの漏れを低減

吸気抵抗比較 (Pa)



優れたフィルター性能

極細繊維からなるフィルターが優れた捕集性能を発揮し、飛沫などによる汚染からクリーンエリアを守ります。

リントフリー性

各種部材から包装材まで素材を厳選することで、自己発塵を抑制しています。

優れた通気性

高い捕集性能と通気性を両立させ、着用時の息苦しさを軽減しています。

EA800MF-52

EA800MF-53

EA800MF-54

表面材

* リントフリー性の高い素材を採用

極細繊維フィルター


(メルトブローン不織布)



電子顕微鏡による拡大写真

ノーズブリッジ (ポリエチレン製)

* 分別廃棄の手間を軽減



耳かけゴム

* リントフリー性の高い素材を採用 (オーバーヘッドタイプもラインナップしています)

活性炭シート (AC-P, ACH-Pのみ)
* 有機臭を強力に吸着

規格

品番	タイプ	特長	性能 (注)	入り数
CL-P	耳かけ	ハイグレード	94.7%	50枚(5枚×10袋)/包×20包=1,000枚/ケース
CLH-P	オーバーヘッド			50枚(1枚×50袋)/包×20包=1,000枚/ケース
EFP-P	耳かけ	エコノミー	87.3%	50枚 / 包×20包=1,000枚/ケース
EFH-P	オーバーヘッド			50枚(1枚×50袋)/包×20包=1,000枚/ケース
AC-P	耳かけ	防臭機能つき (活性炭入り)	97.4%	50枚(1枚×50袋)/包×4包=200枚/ケース
ACH-P	オーバーヘッド			50枚(1枚×50袋)/包×4包=200枚/ケース

(注) クラレクラフレックス試験法

【測定条件】 試験粒子：石炭粉じん (平均1μm) 試験流量：捕集効率…30L/分
吸気抵抗…40L/分

* 当/パンフレットに記載のデータは、全て実測値であり保証値ではありません。

発売元

クラレクラフレックス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3

TEL. (03) 6701-1390

〒530-8611 大阪府北区角田町8-1

TEL. (06) 7635-1560

ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

2016年12月-IS161201

代理店