

# EA917AP-12A、-40A 保冷ボックス（折りたたみ式）



品番	容量	サイズ (W×D×Hmm)			重量
		外寸	内寸	収納	
<del>EA917AP-12A</del>	<del>12ℓ</del>	<del>300×240×240</del>	<del>260×210×220</del>	<del>305×110×245</del>	<del>0.9kg</del>
EA917AP-40A	40ℓ	430×350×350	410×315×310	440×125×350	1.95kg

廃番

## ●仕様

- 材質…EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、塩化ビニール
- 容量の目安…~~-12A：350ml缶16本、ペットボトル500ml12本~~  
-40A：ペットボトル2ℓ9本

廃番

## 驚異の保冷力！

アイスクリームが約13時間保存可能！

- ✔ 保冷力が更に向上した新型ハイパークーラー！  
更に冷たく冷やします
- ✔ 収納は超薄型コンパクト！
- ✔ 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー！




※イメージ画像



表面は太陽光を反射する  
メタルシルバーカラー  
外部衝撃からビン類を守る  
シェルプロテクト構造


## コンパクト収納



## 使用方法


①

ZIPPERを開けて、シェルを横に広げる。




②

内部に収納されているフロアフォームをクーラー底にしっかりとセットして下さい。



③

冷やす物とともに必ず保冷剤も入れて使用して下さい。




④

600gサイズのハードタイプ氷点下バックや一般のハードタイプ保冷剤を固定できるホルダーも付いています。



⑤

使用後はマジックテープで固定された一番内側のインナーカバーのみ取り外して洗浄ができます。




※取り外しは慎重に行ってください。無理に引っ張ると破れる恐れがございます。

## 収納方法


①

フロアフォームを起こします。



②

フラップ(蓋)を内側に折り畳んだ状態にします。



③

そして、左右壁面を内側に折り込むようにして

④

前後シェルをしっかりと合わせ付けながら

⑤

ジッパーをゆっくりと閉めてください。