

# 取扱説明書


この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

## ▲ 使用上のご注意


- ※事故や転倒・ケガや破損・変形・接地面のキズ等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。
- 製品本来の目的以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- 製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。
- 落としたり、ぶつけたりせず丁寧に取り扱いください。
- 製品の上に乗ったり、重い物を収納しないでください。
- シューズを収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。
- シューズを収納したまま移動させないでください。
- シューズのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。
- ネジは使用中にゆるみができる場合がありますので定期的にゆるみを点検してください。  
ゆるみが発生した場合は、プラスドライバーで締めてください。
- 火の近くや高温になる所では使用しないでください。
- お子さまが本品で遊ばないようにご注意ください。

## 組み立て・ご使用方法

■組み立てる前にドライバーを用意して、部品と数量をご確認ください。




1. 左右のフレームにそれぞれの天板をネジでしっかりと固定してください。  
※左右のフレームの高さに注意してください。  
※天板Bのネジ穴は凹んでいる側を下側に向けてください。
2. 組み立てた左フレームの天板に右フレームの天板を差し込みます。  
※天板を差し込む際、入りにくい場合は天板を手で水平になるように調整しながら差し込んでください。




## ■伸縮する場合

※幅は必ず約34~60cmの間でご使用ください。伸縮する場合は、左右のフレームを持って矢印の方向に伸ばしてください。(伸ばしにくい場合は天板が水平になるように手で調整してから伸縮させてください。無理に伸縮させると製品が壊れたり、破損の原因となりますのでご注意ください。)



### 設置可能な下駄箱

- 下駄箱の内寸幅: 約34cm以上
- 棚板と棚板の高さ: 約10cm以上
- ※本品は一般的な水平な棚板の下駄箱を対象としています。



※実物とイラストは多少異なる場合があります。

## お手入れ方法

- 濡れた場合は水を切り、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆や腐食の原因となります。
- 本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

商品サイズ 約W34~60×D12×H10cm  
品質表示 本体: スチール (粉体塗装)

### 収納可能数

シューズを約2足~4足収納可能  
ヒールなら約3足~6足収納可能

### 耐荷重

約 3kg

※シューズやヒールのサイズによって変わります。

- 品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。  
お客様相談室 0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)

**YAMAZAKI**

山崎実業株式会社

〒639-1064

奈良県生駒郡安堵町窪田851-1

http://www.yamajitsu.co.jp



個装箱



袋・緩衝材

4903208025737

品番: 02573    型番: SR-AG BK  
品名: 下駄箱中 伸縮シューズラック  
フレーム ブラック

DESIGNED IN JAPAN  
MADE IN CHINA