

※当商品は、EA957A-5×8段のセット品です。

EA957A-58仕様

マルチストールセット


Ver.1.1

◆仕様

- ・オール樹脂製
- ・外寸・・・600(L)×164(H)×133(D)mm

透明ボックス1つのパウダー、液体容積(開けた状態)	851ml
透明ボックス1つの固体容積(閉じた状態でh1の高さまで入れた時)	1052ml
ボックス全てのパウダー、液体容積(開けた状態)	4255ml
ボックス全ての固体の容積(閉じた状態でh1の高さまで入れた時)	5260ml
ボックス1つの最大荷重	――
ボックス全ての最大荷重	――

h1	107.5mm
W	97mm
L	99.5mm
H1	163mm
L1	600mm
h2	148mm
W1	136mm



◆組立

- ① 本体ケースから透明ボックスを抜き取ります。
- ② 本体ケース内部には取付用のネジ穴が2ヶ所あいています。
- ③ 対象となる壁面に本体ケースを重ねて並べて、ネジ穴をボックス内からマークします。
- ④ 本体ボックスを一旦他の場所に移し、マークした所にドリルなどで下穴をあけます。

(壁面の状態により、木ネジを使用したり、プラグを併用したりしてください。)

- ⑤ 本体ボックスを再度重ねて並べ、木ネジで固定してください。
- ⑥ 透明ボックスを本体ケースに戻してください。



◆使用上の注意

- ・マルチストールをレール上で積み重ねる場合、マルチストールの最大荷重は10kgを超えない事をおすすめします。
- ・直射日光の当たる場所や50℃を超える場所に設置しないで下さい。
- ・化学的に不活性の乾燥した製品、物質の保管に制限はありません。
- ・洗浄の際は石鹼水をスポンジ、柔らかい布にしみ込ませて拭いて下さい。有機洗剤は使用しないで下さい。

22.May